

水性塗料の テストピース乾燥や パーツ乾燥をスピードアップ!



パーツ乾燥時
肩掛けもOK!



小型温風乾燥機

QUICK-D AQUA mini [アクア ミニ]

小型軽量で用途が広がります!

持ち運びOK

100V仕様

肩掛け使用もできる
コンパクト設計!

100Vコンセントがあれば
どこでも使用できます。



■付属品

- テストピースはさみ
- テストピース乾燥置き台
- 肩掛ストラップ

詳しくは

テストから仕上げの乾燥までおまかせ!

業界初!
温風乾燥



テストピース乾燥

付属のテストピース乾燥置き台をセットするだけでテストピース乾燥機に早変わり。ノズルと、テストピースの距離が調節できます。

※乾燥時間は周辺温度によって異なります。

小型軽量で
使いやすい!




パーツ乾燥

細かい部分やアクセスが難しい箇所の乾燥もラクラクです。

きれいな空気でブロー

吸気口に高密度2層フィルターを搭載
乾燥時に気になるホコリをでしっかり除去します。



操作カンタン

用途に応じて温度は2段階(高・低)、風量は無段階で選べます。

温度・風量も
自由自在!



仕上がりに誤差がでにくい

ブロー&ブロー乾燥を実現

QUICK-D AQUA IIIと連携すると、乾燥方式(ブロー)が同じなので仕上がりの誤差がほとんどありません。

テストピース乾燥
(ブロー乾燥)



AQUA mini

本乾燥
(ブロー乾燥)



AQUA III

品番	QDA-M1	安全装置	電流ヒューズ 1個
定格電圧	AC100V 50-60Hz		自動復帰式リミッター 1個
定格消費電力	950W	温風吹出温度	約40℃~70℃
本体形状寸法	幅170mm・奥行き334mm・高さ242mm	風量	約1.0m ³ /min (風量設定 最大)
本体重量	約4.4kg	風速	約20m/s (風量設定 最大)
電源コード	1.25mm ² × 2芯 × 5m	ホース	φ38 400mm (伸長時: 800mm)
ヒータ	PTCヒータ		

※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。

Shinyu 進勇商事株式会社

OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

