


WIDER1

小形スプレーガン



WIDER1-13K1G
重力式
PC-400SB-2LF
カップ取付例



WIDER1-15H2S
吸上式
PC-2
コンテナ取付例



WIDER1-08E2P
圧送式

※塗料容器は別売りです。

WIDER1 SPEC

形式	従来機形式	塗料供給方式	ノズル口径Φmm	吹付空気圧力MPa	空気使用量L/min	塗料噴出量mL/min	ボタン開きmm	微粒化状態	空気キャップ形式	質量g	用途		
WIDER1-08E2P	W-101-082P	圧送	0.8	0.29	270	150	190	高微粒	E2P	290	自動車、木工/家具、金属、プラスチック		
WIDER1-10E2P	W-101-102P	圧送	1.0			200	220						
WIDER1-13E2P	W-101-132P	圧送	1.3			200	210						
WIDER1-15E2P	W-101-152P	圧送	1.5	220	250	240	汎用微粒	E1	木工/家具、金属、中粘度塗料				
WIDER1-10E1S	W-101-101S	吸上	1.0		75	85					120		
WIDER1-10E1G	W-101-101G	重力	1.0	0.24	75	95	130	汎用微粒	K1		自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック		
WIDER1-13K1S	W-101-131S	吸上	1.3			145	150					155	
WIDER1-13K1G	W-101-131G	重力	1.3			160	170						
WIDER1-13H2S	W-101-132S	吸上	1.3			225	150					160	高微粒
WIDER1-13H2G	W-101-132G	重力	1.3	160	175								
WIDER1-13H4S	W-101-134S	吸上	1.3	0.2	210	140*	180*	高微粒	H4	木工/家具、金属			
WIDER1-13H4G	W-101-134G	重力	1.3			155*	205*						
WIDER1-15K1S	W-101-151S	吸上	1.5	0.24	145	175	170	汎用微粒	K1	自動車補修、木工/家具、金属			
WIDER1-15K1G	W-101-151G	重力	1.5			200	180						
WIDER1-15H2S	W-101-152S	吸上	1.5			225	170				175	高微粒	H2
WIDER1-15H2G	W-101-152G	重力	1.5				190				190		
WIDER1-18N1S	W-101-181S	吸上	1.8	0.17	170	210	170	汎用微粒	N1	木工/家具、金属			
WIDER1-18N1G	W-101-181G	重力	1.8			240	190						

●全機種、吹付距離は200mm。●塗料粘度20秒/NK-2。*印は12秒/NK-2。●全機種、塗料ニップルG1/4(オネジ)、空気ニップルG1/4(オネジ)。

※所要圧縮機(コンプレッサ)の選定については、P4 関連機器に関する事項を参照ください。