



カーボンブラックヒーターⅢ 乾燥機バンク距離と温度

※	S-60	シルバー系塗膜	距離60cm
	S-40	シルバー系塗膜	距離40cm
	S-30	シルバー系塗膜	距離30cm
	B-40	ブラック系塗膜	距離40cm


※ 測定位置
普通乗用車ドア(60×120cm)にて測定




測定位置 ①
出力 100% ・ ファン 無し ・ 室温 15℃




測定位置 ③
出力 100% ・ ファン 無し ・ 室温 15℃




測定位置 ④
出力 100% ・ ファン 無し ・ 室温 15℃



測定位置 ⑤
出力 100% ・ ファン 無し ・ 室温 15℃




測定位置 ⑥
出力 100% ・ ファン 無し ・ 室温 15℃




カーボンブラックヒーターⅢ 乾燥機バンク距離と温度

※	S-60	シルバー系塗膜	距離60cm
	S-40	シルバー系塗膜	距離40cm
	S-30	シルバー系塗膜	距離30cm
	B-40	ブラック系塗膜	距離40cm


※ 測定位置
普通乗用車ドア(60×120cm)にて測定




測定位置 ①
出力 100% ・ ファン 有り ・ 室温 15℃




測定位置 ③
出力 100% ・ ファン 有り ・ 室温 15℃



測定位置 ④
出力 100% ・ ファン 有り ・ 室温 15℃



測定位置 ⑤
出力 100% ・ ファン 有り ・ 室温 15℃



測定位置 ⑥
出力 100% ・ ファン 有り ・ 室温 15℃

