



WIDER2

大形スプレーガン



WIDER2-25W1G
重力式
PC-4
カップ取付例



WIDER2-12G2P
圧送式

WIDER2-20R2S
吸上式
PCL-10B-3
コンテナ取付例

※塗料容器は別売りです。

WIDER2 SPEC

形式	従来機形式	塗料供給方式	ノズル口径 Φmm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	ボタン開き mm	微粒化状態	空気キャップ形式	質量 g	用途
WIDER2-12G2P	W-200-122P	圧送	1.2	0.29	500	500	400	高微粒	G2P	375	大物部品/車両、ライン塗装
WIDER2-15K1S	W-200-151S	吸上	1.5		200	240	210	汎用微粒	K1		木工/家具、金属
WIDER2-15K1G	W-200-151G	重力	1.5		200	270	220	汎用微粒	K1		木工/家具、金属
WIDER2-15K2S	W-200-152S	吸上	1.5		330	240	290	高微粒	K2		自動車補修、木工/家具、プラスチック
WIDER2-15K2G	W-200-152G	重力	1.5		330	270	320	高微粒	K2		
WIDER2-18K2S	W-200-182S	吸上	1.8		330	290	340	高微粒	K2		自動車補修、木工/家具、プラスチック
WIDER2-18K2G	W-200-182G	重力	1.8		330	320	380	高微粒	K2		
WIDER2-20R1S	W-200-201S	吸上	2.0		260	350	260	汎用微粒	R1		金属、木工/家具、中粘度塗料
WIDER2-20R1G	W-200-201G	重力	2.0		260	410	280	汎用微粒	R1		
WIDER2-20R2S	W-200-202S	吸上	2.0		360	350	290	高微粒	R2		
WIDER2-20R2G	W-200-202G	重力	2.0		360	410	320	高微粒	R2		
WIDER2-25W1S	W-200-251S	吸上	2.5		360	440	280	汎用微粒	W1		金属、木工/家具、鉄骨錆止め、高粘度塗料
WIDER2-25W1G	W-200-251G	重力	2.5		360	510	310	汎用微粒	W1		

●全機種、吹付距離は250mm。●塗料粘度20秒/NK-2。●全機種、塗料ニップルG3/8(オネジ)、空気ニップルG1/4(オネジ)。

※所要圧縮機(コンプレッサ)の選定については、P4 関連機器に関する事項を参照ください。