

NEW

GI-479

アイスメッシュベスト
保冷剤300g用 6ポケット



樹脂製

- 素材 パワーメッシュ
- 混率 ポリエステル93%・ポリウレタン7%

サイズ	S	F	3XL
胸囲 (対応)	72-103	76-109	84-120
着丈	42	44	46

SIはユニセックスサイズ



3 シルバー



Back style



作業服・空調ウェアの下に着用できる



バックル付きの前ベルトで調整可能




識別管理しやすい氏名片布付き



13 ブラック

対応保冷剤
300g
モデル



脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤も入る



脇の違和感



タテ入れ脇保冷剤ポケット

特許行出願済

タテに入れることで身体のラインにピッタリ沿って保冷剤が密着

GI-479

最大 **8時間** モデル

【保冷剤300gに対応】
選べる2種の保冷剤

※保冷剤は用途に合わせて別途ご購入ください。

氷点下 **5.5時間** モデル



氷零 300g

GI-47031

保冷剤想定サイズ
18 cm × 13 cm

氷零300g 掲載ページ **P.156**



保冷剤300g 最大6個 装着可能

①～⑥ 保冷剤位置



北極 300g

GI-47431

保冷剤想定サイズ
18 cm × 13 cm

北極300g 掲載ページ **P.157**




アイスベストは右記の特性をご理解の上、ご購入下さい。

- ・ブラックは、色移りの危険性がありますので、白や淡色の衣料品の上には、絶対着用しないでください。
- ・品質管理は行っておりますが、着用前には必ずお洗濯して着用頂く様、お願いいたします。
- ・直接肌に着用する事は避け下さい。 ※その他の注意点は、品質表示を必ずお読み下さい。


【サーモグラフィ検証結果】

アイスベストに
保冷剤 (150g・300g) を6個
セットした場合のサーモグラフィ比較


※当社計測になります。使用状態・環境により変動いたします。



保冷剤未使用



(150g保冷剤)使用



(300g保冷剤)使用



説明動画はこちら

ホッ キョク
北極 保冷剤

業界初!? 「着る冷凍庫」を実現
冷えすぎ注意

氷点下モデル

NEW GI-46411

北極 -10℃ 保冷剤
150g (1個)

- 成分 水・調整剤・増粘剤
- サイズ 外寸 14×11cm

150g

保冷時間

0℃以下キープ
約**3.5**時間

10℃以下約4.5時間



3シルバー

NEW GI-47431

北極 -10℃ 保冷剤
300g (1個)

- 成分 水・調整剤・増粘剤
- サイズ 外寸 18×13cm

300g

保冷時間


0℃以下キープ
約**5.5**時間

10℃以下約6.5時間



3シルバー

【0℃以下 保冷時間・温度】



試験条件: 完全凍結させた保冷剤を環境温度 約30℃にて表面温度を測定

【スペック・仕様】

内容量	150g	300g
保冷時間 ※1	0℃以下 約3.5時間 10℃以下 約4.5時間	0℃以下 約5.5時間 10℃以下 約6.5時間
凍結時間 ※2	約15~24時間	約24~36時間
原産国	日本	

※1 約30℃の環境温度下。使用環境により異なります。
※2 -18℃設定の冷凍庫。設定温度により異なります。

識別管理しやすい
氏名記入欄付き



(裏面)



ICE VEST ▶ P152 - P155

GI-479 col.13
G-2028 col.1
AE-4055 col.3



AE-4051 SERIES ▶ P12 - P15

AE-4051 col.3
AE-4055 col.13



AG-3187 SERIES ▶ P202 - P205

AG-3177 col.0
G-2014 col.1

サイド フリーザー ポケット

氷零・北極 保冷剤 対応ウェア

脇に保冷剤 IN Side Freezer

脇サイドの内側ポケットに保冷剤が収納可能 特許庁出願済